

**ENSEMBLES FRIGORIFIQUES  
DE REFROIDISSEMENT ET MIXTES**

**Gamme "Touch Screen 7"**

**EF-D MX6 SX TS7 EF-D SXP6cS TS7**



**Description courte**

- EF-D MX6 SX TS7 est en refroidissement rapide. Fonctionnement mixte en option.
- EF-D SXP6cS TS7 est en fonctionnement mixte, refroidissement et surgélation.
- Tableau de commandes complet avec régulation à commandes tactiles et voyant indicateur "fin de cycle".
- Construction en acier inoxydable 18-10.
- Coffret électrique précâblé avec bornier de raccordement.
- Arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte.
- Évaporateur à fixer sur paroi verticale.
- Fourniture des accessoires de fixation de l'évaporateur sur une paroi verticale de type panneaux isothermes, injectés par mousse de polyuréthane. Autre type de panneaux, prévoir fixation.

**Caractéristiques principales**

**MODÈLES**

	ENSEMBLE FRIGORIFIQUE	CORRESPONDANCE CELLULES ESG (équipées sans groupe)
REFROIDISSEMENT et option MIXTE	EF-D MX6 SX TS7	MX 6SX TS7
SURGÉLATION RAPIDE (boulangerie / pâtisserie)	EF-D SXP6cS TS7	SXP 6cS TS7

**CAPACITÉ EN CHARGE**

Se reporter à la fiche technique de la cellule complète correspondante en version équipée sans groupe.

Les capacités sont basées sur une enceinte isotherme de dimensions intérieures identiques à la cellule correspondante.

**POUR AUTRES DIMENSIONS D'ENCEINTE ISOTHERME  
OU AUTRES PERFORMANCES, NOUS CONSULTER.**

**RÉGULATION ÉLECTRONIQUE**

- Elle permet de contrôler le fonctionnement de l'appareil.
- Elle est livrée avec la Frigisonde Multi-Points et son support.
- Possibilité d'enregistrement des données HACCP sur clef USB (option).

Se reporter à la fiche technique de la cellule correspondante.

**ÉQUIPEMENT FRIGORIFIQUE**

- Fluide frigorigène R452A.
- Une électrovanne liquide commandée par la régulation, livrée démontée.
- Un évaporateur frigorifique avec deux batteries traitées anti-corrosion et deux détendeurs thermostatiques livrés démontés.
- Détendeurs équipés d'un M.O.P. -20 °C sur les modèles mixtes.
- Deux ventilateurs de diamètre 560 mm montés sur volet en acier inoxydable pivotant pour faciliter l'entretien. Viroles et grilles de protection en acier inoxydable 18-10, moteurs et hélices en acier protégé.
- Débit d'air : 27 180 m³/h.
- Dégivrage par résistances électriques en acier inoxydable 18-10 et marche forcée des ventilateurs avec enclenchement manuel et arrêt automatique.
- Thermostats de sécurité.
- Résistances d'écoulement.

## SERVITUDES

- En cas d'enceinte isotherme avec deux portes, prévoir l'option contact de porte double pour enceinte isotherme en double accès.

### Distance maximale entre les différents composants

- Longueur développée maximale entre le haut du tableau de commandes et le coffret électrique : 8 mètres.
- Longueur développée de câbles disponible entre le haut de l'évaporateur frigorifique et le coffret électrique : 5 mètres.
- Longueur développée de câbles disponible pour le raccordement de la Frigisonde au coffret électrique : 10 mètres. Prévoir une longueur suffisante à l'intérieur de l'enceinte isotherme pour atteindre les produits.
- Autres longueurs des câbles et sondes, nous consulter.

### Enceinte isotherme

- Dimensions intérieures minimales identiques à la cellule correspondante : voir schéma ci-après.

### Équipement frigorifique

- Prévoir la tubulure pour raccordement des détendeurs thermostatiques, électrovanne, groupe de condensation à distance, etc.
- Raccordements : voir dernière page.
- Prévoir le fluide frigorigène, le groupe de condensation, etc.

### Électricité

L'alimentation électrique doit être conforme à la réglementation en vigueur. Nous conseillons l'installation d'un disjoncteur omnipolaire accouplé à un différentiel (30 mA max.).

Prévoir un interrupteur omnipolaire de sectionnement à proximité de l'appareil.

- Tension, puissance nominale et consommation électrique, se reporter à la fiche technique de la cellule correspondante, paragraphe "Caractéristiques techniques".

### Puissance frigorifique

Se reporter à la fiche technique de la cellule correspondante, paragraphe "Caractéristiques techniques".

### Groupe frigorifique à distance

Pour la sélection du groupe, se reporter à la fiche technique de la cellule correspondante, paragraphes "Caractéristiques techniques" et "Groupe frigorifique à distance".

Raccordements conseillés entre la cellule et le groupe frigorifique à distance :

- pour groupe frigorifique équipé d'une temporisation anti-court cycle sur le compresseur, branchement de la coupure de l'alimentation de l'électrovanne liquide pendant la temporisation anti-court cycle du compresseur. Câble 2 conducteurs (1,5 mm<sup>2</sup> - 230 V),
- pour groupe frigorifique équipé d'un dispositif de réduction de puissance ou de multiples compresseurs, branchement de la commande réduction de puissance du groupe sur le signal "Fin de cycle" de la régulation électronique. Câble 2 conducteurs (1,5 mm<sup>2</sup> - 230 V).

### Poids net

200 kg

## Commentaires liés à l'installation

## OPTIONS ET ACCESSOIRES



- ☐ **Fonctionnement mixte** refroidissement et surgélation.

- ☐ **Contact de porte double** pour enceinte isotherme en double accès.

- ☐ **Tableau de commande auxiliaire** pour double accès, avec bouton STOP pour arrêter l'appareil un fois le cycle terminé.

- ☐ **Bac d'écoulement** en acier inoxydable avec ses fixations. Dimensions prévues pour cellules MX6 correspondantes (mm) : 2040 (L) x 375 (P).

Prévoir tuyauterie PVC diamètre 32 mm pour l'écoulement.

- ☐ **Enregistreur USB des données HACCP.**

Capacité d'enregistrement : 1 mois. Création d'un fichier de type .csv récupérable sur clé USB fournie. Connecteur USB en façade, avec bouchon de protection étanche. Lecture des données sur PC via la clé USB en utilisant un tableur de type Excel®. Monté et câblé en usine.


- ☐ **1 ou 2 Frigisondes supplémentaires** raccordées sur la régulation électronique. Pour le contrôle de la température "à cœur" et le déclenchement de la fin du cycle.

- ☐ **Fluide frigorigène R448A / R449A.**

Nous consulter pour autre fluide frigorigène (CO2, etc...).

- ☐ **Autres tensions et fréquences** (nous consulter).

## Tableau de commandes



- (D) Raccordement ligne liquide 5/8"
- (D') Raccordement ligne aspiration 1" 1/8
- (MIN) Minimum
- (R) Zone de sortie des câbles et tuyauterie
- (SC) Sortie des câbles électriques
- (USB) Avec option USB